



HM-afgratere 60°, ubelagt, Ø h6 DC: 16 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	208127 16
GTIN	4045197859020
Artikelklasse	12X

Beskrivelse

Udførelse:

Tolerance: **Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.**

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

Antal tænder Z: 4

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Fasefræsning: 30 grader

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 15,8 mm

Mål S: 15,8 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm²: 0,08 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Samlet længde L	80 mm
Mål S	15,8 mm
Skærlængde L_c	15,8 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Antal tænder Z	4

Skaft-Ø D _s	16 mm
Hjørnefasvinkel	60 grader
Fasefræsning	30 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h6
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------