

HOLEX**Slibetylle, konisk (A), korn 80 middel, Største hylse-Ø×hylsebredde: 20X63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553860 20X63
GTIN	4045197240590
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning.

Normalkorund (A) til universelle slibeopgaver.

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553830.

Teknisk beskrivelse

Største tylle-Ø	20 mm
Tyller, bredde	63 mm
Korn	80
Finhedsgrad	middel
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Tyller, form	konisk

Produkttype

Slibetylle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibetylleholder slidset, konisk skaft-Ø 6 mm Største
Ø×hovedlængde 20X63 mm

553830 20X63