

**Kopskive PREMIUM***, Skive-Ø×vægtykkelse: 110X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk kopskive, kunstharpiksbundet. Kophøjde 55 mm; borings-Ø 22,23 mm; **omdrejningstal maks. 8600 1/min.**

Specifikation: A3604B84; form: 11BT.

Fe-, S- og Cl-indhold > 0,1%. Lang standtid ved stål og støbegods, ikke til INOX.

Anvendelse:

Til støjsvag grovslibning med høj slibeeffekt, fortrinsvist planslibning på elektro- og trykluftvinkelslibere (kræver særlig beskyttelse).

Teknisk beskrivelse

Skivebredde (kophøjde)	55 mm
Form	11BT
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	Konisk kopskive
maks. omdrejningstal	8600 min ⁻¹
Godstykkelse	20 mm

Slibemiddelforkortelse	A
Skive-Ø	110 mm
Specifikation	A3604B84
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	Støbegods
Maks. omfangshastighed	50 m/s
Produkttype	Kopskive