

**Kopskive PREMIUM\*\*\*, Skive-Øxvægtykkelse: 110X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Artikelklasse	53T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk kopskive, kunstharpiksbundet. Kophøjde 55 mm; borings-Ø 22,23 mm; **omdrejningstal maks. 8600 1/min.**

**Specifikation: A3604B84; form: 11BT.**

Fe-, S- og Cl-indhold > 0,1%. Lang standtid ved stål og støbegods, ikke til INOX.

**Anvendelse:**

Til støjsvag grovslibning med høj slibeeffekt, fortrinsvist planslibning på elektro- og trykluftvinkelslibere (kræver særlig beskyttelse).

Maks. omfangshastighed: 50 m/s

Slibemiddelforkortelse: A

Borings-Ø: 22,23 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skivebredde (kophøjde)	55 mm
Form	11BT
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	Konisk kopskive

maks. omdrejningstal	8600 min <sup>-1</sup>
Godstykkelse	20 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Skive-Ø	110 mm
Specifikation	A3604B84
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	Støbegods
Maks. omfangshastighed	50 m/s
Produkttype	Kopskive