

HOLEX**Sliberulle, konisk (A), korn 80 middel, Sliberulle-Ø×sliberullelængde:
10X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553890 10X25
GTIN	4045197524614
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sliberuller består af omviklet slibelæred **normal korund (A)**.
Konisk for til arbejde under trange pladsforhold.

Passer til:

Sliberulleholder nr. 553835.

Passer til:

Bærer, holder-Ø × samlet længde: 3×63

Teknisk beskrivelse

Sliberulle-Ø	10 mm
maks. omdrejningstal	26000 min ⁻¹
Sliberullelængde	25 mm
Korn	80
Finhedsgrad	middel
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Sliberulleform	konisk
Produkttype	Sliberulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Sliberulleholder skaft-Ø 6 mm Holder-Øx samlet længde
3X63 mm

553835 3X63