

**Skæreskive Basic\* 2 i 1, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563600 125
GTIN	9003172404165
Artikelklasse	53T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelle skæreskiver til kapning af profiler, rør etc. **Specifikation A46BF; 2 i 1.**

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	lige
maks. omdrejningstal	12200 min <sup>-1</sup>
Borings-Ø	22,23 mm
Skivebredde	1,6 mm
Specifikation	A46BF
Skive-Ø	125 mm
Til materialetykkelse	7,7 - 8 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		