

**Slibetylleholder slidset, konisk skaft-Ø 6 mm, Største Ø×hovedlængde:  
20X63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slidset, elastisk gummihead med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

**Teknisk beskrivelse**

Største Ø	20 mm
Mindste Ø	14 mm
maks. omdrejningstal	21000 min <sup>-1</sup>
Hoved-Ø	5 mm
Hovedlængde	63 mm
Formbeskrivelse	konisk
Skaft-Ø	6 mm
Bæremateriale	elastisk gummihead
Produkttype	Slibetylleholder