

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215122 80/7
GTIN	4045197861429
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmenge på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	80 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	LO.. 130708
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	12 mm
Antal skær Z	7

Vendeplatteskruesæt	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219882