

Garant**GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215122 100/12
GTIN	4045197861450
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmenge på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Holdeboring-Ø	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	12 mm
passende vendeskærplatter	LO.. 130708
Antal skær Z	12

Skær-Ø D _c	100 mm
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219882
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP