

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / Zeff: 50/3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215126 50/3   |
| GTIN                | 4045197861481 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmenge på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| passende vendeskærsplatter    | LO.. 130708           |
| Vendeplatteskruesæt           | 219882 (15IP; 3,0 Nm) |
| Samlet længde $L_{i alt}$     | 70 mm                 |
| Maks. skæredybde $a_{p maks}$ | 47 mm                 |
| Holdeboring-Ø                 | 27 mm                 |
| Skær-Ø $D_c$                  | 50 mm                 |
| effektivt skærantal $Z_{eff}$ | 3                     |
| Serie                         | Power Tang            |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Antal vendeskærspalter      | 12           |
| Skaftudførelse              | med boring   |
| Indstillingsvinkel $\kappa$ | 90 grader    |
| Fræseanvendelse             | Hjørnefræser |
| Deling af skærene           | ulige        |
| Indvendig køling            | ja           |
| Værktøjsudskiftning         | PowerCard    |
| Produkttype                 | Hjørnefræser |

---

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219882      |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm        | 211750 3,0  |