

Garant**GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / Zeff: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215126 80/5
GTIN	4045197861511
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	LO.. 130708
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	90 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	70 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	5
Skær-Ø D_c	80 mm
Vendeplatteskruesæt	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	30
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219882