

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Spændejern	259038 4
Underlægsplade	259031 22
Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 6
Skrue til spændejern	259021 1
ISO-kode holder	MCLNR/L 2525M12
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændejern Type 4	259038 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 22	259031 22
Skrue til underlagsplatte Type 6	259025 6
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500