

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 22
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
ISO-kode holder	MCLNR/L 3232P12
Skrue til underlagsplade	259025 6
Spændejern	259038 4
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	170 mm
Skrue til spændejern	259021 1
Hovedlængde L ₁	34 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern Type 4	259038 4
Underlagsplatte Type 22	259031 22
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 6	259025 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500