

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændejern	259038 4
Skrue til spændejern	259021 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Underlagsplade	259031 23
Plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
ISO-kode holder	MCLNR/L 2525M16
Skrue til underlagsplade	259025 7
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Spændejern Type 4	259038 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 7	259025 7
Underlagsplatte Type 23	259031 23
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500