

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Plattestørrelse	12 mm
Spændejern	259038 4
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skrue til spændejern	259021 1
ISO-kode holder	MCLNR/L 2020K12
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Skrue til underlagsplade	259025 6
Underlægsplade	259031 22
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændejern Type 4	259038 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Skrue til underlagsplatte Type 6	259025 6
Underlagsplatte Type 22	259031 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500