

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 6
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skrue til spændejern	259021 1
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	MCLNR/L 2525M12
Plattestørrelse	12 mm
Spændejern	259038 4
Underlægsplade	259031 22
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern Type 4	259038 4
Skrue til underlagsplatte Type 6	259025 6
Underlagsplatte Type 22	259031 22
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500