

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	12 mm
Skrue til spændejern	259021 1
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Underlægsplade	259031 22
Skaftstørrelse	32 mm
Samlet længde L	170 mm
Spændejern	259038 4
Skrue til underlagsplatte	259025 6
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
ISO-kode holder	MCLNR/L 3232P12
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Spændejern Type 4	259038 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 6	259025 6
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Underlagsplatte Type 22	259031 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500