

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjedersæt	259044 2
Skaftstørrelse	32 mm
Plattestørrelse	15 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	37 mm
Underlægsplade	259031 28
Fjederstiftsæt	259047 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16,8 mm
Samlet længde L	170 mm
Knæled	259015 8
ISO-kode holder	PDNNR/L 3232P15
Knæledsskrue	259018 7
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæledsskrue Type 7	259018 7
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Knæled Type 8	259015 8
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500