

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjedersæt	259044 4
Skaftstørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 7
ISO-kode holder	PDNNR/L 1616H11
Plattestørrelse	11 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæled	259015 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Knæledsskrue	259018 6
Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 7	259015 7
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500