

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 6
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	PDNNR/L 2525M11
Plattestørrelse	11 mm
Knæled	259015 7
Hovedlængde L ₁	29 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Fjedersæt	259044 4
Underlægsplade	259031 7
Skaftstørrelse	25 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæled Type 7	259015 7
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500