

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	125 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
Knæledsskrue	259018 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Skaftstørrelse	20 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Underlægsplade	259031 28
Plattestørrelse	15 mm
ISO-kode holder	PDNNR/L 2020K15
Knæled	259015 8
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
Fjedersæt	259044 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Knæled Type 8	259015 8
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæledsskrue Type 7	259018 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500