



## Diamantskæreskive, Skive-Ø: 115mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	563490 115
GTIN	4007220806029
Artikelklasse	55K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

1-lags **galvanisk belagt diamantskæreskive med sidebeskyttelsessegmenter**. Høj skærevillighed takket være store spånrum. Samlet skærebredde 2,0 mm, stål-stamlinge 1,0 mm.

#### Anvendelse:

Til skæring, beskæring og tilskæring af fiberforstærkede kunststoffer (CFK / GFK) på vinkelslibere (str. 115 / 125) eller ligeslibere (str. 50 / 75) med spændedorn nr. 563496.

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Form	1A1
Stambladsbredde	1 mm
Korn	D427
Skivebredde	2 mm
Skive-Ø	115 mm
maks. omdrejningstal	13300 min <sup>-1</sup>

Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Fiberforstærkede kunststoffer
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Kunststof, GFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		