

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Fjedersæt	259044 2
Underlægsplade	259031 20
Knæledsskrue	259018 2
Funktionsbredde L ₄	17 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Hovedlængde L ₁	28 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Knæled	259015 2
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	PSBNR/L 2020K12
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500