

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 20
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	29 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
ISO-kode holder	PSBNR/L 2525M12
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	22 mm
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500