

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	32 mm
Underlægsplade	259031 37
Samlet længde L	150 mm
Fjedersæt	259044 6
Funktionsbredde L ₄	22 mm
Knæled	259015 12
ISO-kode holder	PSBNR/L 2525M15
Plattestørrelse	15 mm
Fjederstiftsæt	259047 4
Knæledsskrue	259018 11
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500