

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	19 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	27 mm
Knæled	259015 13
Skaftstørrelse	32 mm
Knæledsskrue	259018 13
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Fjederstiftsæt	259047 5
ISO-kode holder	PSBNR/L 3232P19
Underlægsplade	259031 38
Hovedlængde L <sub>1</sub>	39 mm
Samlet længde L	170 mm
Fjedersæt	259044 7
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

### Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500