

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251107 20/12 |
| GTIN | 4045197861979 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Skaftstørrelse | 20 mm |
| Plattestørrelse | 12 mm |
| ISO-kode holder | PSBNR/L 2020K12 |
| Hovedlængde L ₁ | 28 mm |
| Underlægsplade | 259031 20 |
| Knæled | 259015 2 |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Knæledsskrue | 259018 2 |
| Funktionsbredde L ₄ | 17 mm |
| Fjederstiftsæt | 259047 2 |
| Fjedersæt | 259044 2 |
| passende vendeskærsplatter | SN.. 1204.. |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 75 grader |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm | 674242 3 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |