

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	22 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	29 mm
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 20
Knæledsskrue	259018 2
Skaftstørrelse	25 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
ISO-kode holder	PSBNR/L 2525M12
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500