

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjedersæt	259044 6
Plattestørrelse	15 mm
ISO-kode holder	PSBNR/L 2525M15
Underlægsplade	259031 37
Fjederstiftsæt	259047 4
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	22 mm
Knæledsskrue	259018 11
Knæled	259015 12
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500