

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjederstiftsæt	259047 4
ISO-kode holder	PSBNR/L 3232P15
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Samlet længde L	170 mm
Knæledsskrue	259018 11
Skaftstørrelse	32 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
Underlægsplade	259031 37
Plattestørrelse	15 mm
Fjedersæt	259044 6
Funktionsbredde L ₄	27 mm
Knæled	259015 12
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500