

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Knæled	259015 13
Funktionsbredde L ₄	27 mm
Fjedersæt	259044 7
Underlægsplade	259031 38
Knæledsskrue	259018 13
Plattestørrelse	19 mm
Samlet længde L	170 mm
Fjederstiftsæt	259047 5
Hovedlængde L ₁	39 mm
ISO-kode holder	PSBNR/L 3232P19
Skaftstørrelse	32 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500