

Garant**Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: AS1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540709 AS1225
GTIN	4045197679796
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større en skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form AS cylinder (ZYAS), med endefortanding.**

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: Cylinder med endefortanding

Hoved-Ø: 12 mm

Hovedlængde L₁: 25 mm

Samlet længde: 65 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	12 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Fortanding kort betegnelse	Z9
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Samlet længde	65 mm
Formbeskrivelse	Cylinder med endefortanding
Form	AS1225

Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift