

**Skæreskive Basic* EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 178mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563650 178
GTIN	9003172409870
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelle skæreskiver til lejlighedsvis kapning af profiler, rør etc.

Specifikation:

A46BF.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1,6 mm
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A46BF
Skive-Ø	178 mm
Til materialetykkelser	7,7 mm
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændeflange, par Flange-Ø 76 mm	563990 76
----------------------------------	-----------