

Garant**Fræsestift, HM, Type: R0812****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Afgratningsstift (udvendig)** med flad spids på hovedet og radius til kantafrunding.

Specialform afgratning (R), udvendig.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	8 mm
Formbeskrivelse	Afgrat

Fortanding kort betegnelse	Z3
Samlet længde	52 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Form	R0812
Skaft-Ø	6 mm
Radius	2,5 mm
Hovedlængde	12 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift