

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 7
GTIN	4045197865182
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 16 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 27 mm

Fristilling-Ø D_1 : 6,8 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	3
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	27 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skærlængde L_c	16 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Skær-Ø D_c	7 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skafform	HB
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft-Ø D_s	8 mm
Fristilling-Ø D_1	6,8 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Samlet længde L	63 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser