

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 20
GTIN	4045197865298
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 38 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 54 mmFristilling-Ø D_1 : 19,7 mm

Samlet længde L: 104 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm**Teknisk beskrivelse**

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skær-Ø D_c	20 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Skaftform	HB
Fristilling-Ø D_1	19,7 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Antal tænder Z	3
Skærlængde L_c	38 mm
Tolerance, nom. \emptyset	e8
Skaft- $\emptyset D_s$	20 mm
Samlet længde L	104 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	54 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion
Skaft- \emptyset værktøj 20 mm

SZ2025 20