

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 1,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 1,2
GTIN	4045197865496
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L<sub>c</sub>: 3 mm

Samlet længde L: 38 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3 mm

Skaftform: HA

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaftform	HA
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	1,2 mm
Samlet længde L	38 mm

Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Antal tænder Z	3
Hjørnefasbredde ved $45^\circ$	0,1 mm
Skærlængde $L_c$	3 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skæftfræser