

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 1,8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 1,8
GTIN	4045197865519
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 3 mm

Samlet længde L: 38 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 3 mm

Skaftform: HA

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftform	HA
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skærlængde $L_c$	3 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	38 mm
Skær-Ø $D_c$	1,8 mm

Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Antal tænder Z	3
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser