

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 3
GTIN	4045197865540
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 5 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,13 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Skærlængde L_c	5 mm
Samlet længde L	50 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø D_c	3 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Hjørnefasbredde ved 45°	0,13 mm
Skafform	HB
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Skaff-Ø D_s	6 mm
Antal tænder Z	3
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skafffræser