

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 12
GTIN	4045197865649
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 16 mm

Samlet længde L: 73 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 12 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Skaftform	HB
Skær-Ø $D_c$	12 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm

Skærlængde $L_c$	16 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Samlet længde L	73 mm
Tolerance, nom. $\emptyset$	e8
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft- $\emptyset$ værktøj 12 mm	SZ2025 12
---	-----------