

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 16
GTIN	4045197865663
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 22 mm

Samlet længde L: 82 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	16 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Samlet længde L	82 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Skaftform	HB
Tolerance, nom. Ø	e8

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,4 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	3
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skæftfræser

Services

Skæftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skæft-Ø værktøj 16 mm	SZ2025 16
--	-----------