

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 18 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 18
GTIN	4045197865670
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 24 mm

Samlet længde L: 84 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 18 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved 45°	0,4 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø $D_s$	18 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Skær-Ø $D_c$	18 mm
Skafform	HB
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Samlet længde $L$	84 mm
Skærlængde $L_c$	24 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaffræser