

HOLEX**HOLEX Pro skæreskive EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563550 230
GTIN	4045197157621
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.**
- **Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.**
- **Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).**

Lille skivetykkelse til hurtig skæring uden kraftanstrengelse.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:

A60P-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1,9 mm
Form	41
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A60P-BF
Skive-Ø	230 mm
Til materialetykkelse	5,7 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		

Kunststof, GFK	betinget egnet
tør	egnet

Tilbehør

Spændeflange, par Flange-Ø 76 mm	563990 76
----------------------------------	-----------