

Spiralborsæt HSS-E nr. 114500 med kassette, TiAlN, Type: 1-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Artikelklasse	11B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Forstærket kernestigning.

Med tilspidsning form C.

Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 10 mm
Antal bor	19
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338

Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	6 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-10	115470 1-10