



## Fræsestift Z3 – middel, med spånbryder, HSS, Type: D1614



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Artikelklasse	52D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft-Ø 6 mm.

Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver. **Form kugle** (KUD).

#### Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde	60 mm
Form	D1614
Formbeskrivelse	kugle
Hoved-Ø	16 mm
Skaft-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z3
Fortandingstype	med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hovedlængde	14 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Fræsestift

