

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 39
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	41 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Skrue til underlagsplade	259025 3
Skrue til spændejern	259021 1
ISO-kode holder	MVPCR/L 2020K16
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Spændejern	259038 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Underlagsplatte Type 39

259031 39

Spændejern Type 2

259038 2

Skrue til underlagsplatte Type 3

259025 3

Skrue til spændejern Type 1

259021 1

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500