

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	16 mm
Spændejern	259038 2
Samlet længde L	150 mm
Skrue til underlagsplade	259025 3
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	MVPCR/L 2525M16
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Underlægsplade	259031 39
Skrue til spændejern	259021 1
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	41 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændejern Type 2	259038 2
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500