

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	170 mm
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Skrue til spændejern	259021 1
ISO-kode holder	MVPCR/L 3232P16
Spændejern	259038 2
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skrue til underlagsplade	259025 3
Underlægsplade	259031 39
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 2	259038 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500