

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	41 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	MVPCR/L 2525M16
Underlægsplade	259031 39
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Spændejern	259038 2
Skrue til spændejern	259021 1
Skrue til underlagsplatte	259025 3
Skaftstørrelse	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Underlagsplatte Type 39	259031 39
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændejern Type 2	259038 2
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500