

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Artikelklasse	21T

## Teknisk beskrivelse

Spændejern	259038 4
Midterforskydning L <sub>3</sub>	17 mm
Samlet længde L	200 mm
Skrue til klo	259021 4
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
ISO-kode holder	A25R MVPNR/L 16
Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Skrue til underlagsplatte	259025 3
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 39
Spænde højde L <sub>2</sub>	24 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 4	259038 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500